


# Vodiaca jednotka EAGF-P2-KF-32-200

číslo dielca: 8158028

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	200 mm
Reverzná vôľa	0 $\mu$ m
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	25 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	1 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. sila Fy	160 N
Max. sila Fy statická	355 N
Max. sila Fz	160 N
Max. sila Fz statická	355 N
Maximálny moment Mx	6 Nm
Max. moment Mx statický	13 Nm
Maximálny moment My	4 Nm
Max. moment My statický	9 Nm
Maximálny moment Mz	4 Nm
Max. moment Mz statický	9 Nm
Posuvná sila	1,6 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	170 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	613 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	7,9 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	7,9 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	26 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	4,3 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ Tvrdo pochrómované
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný