

# Držiak tlmiča nárazov DADP-ES-G8-12

číslo dielca: 8159234

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Páka dorazu
Max. nárazová rýchlosť	0,8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Maximálna nárazová sila	500 N
Max. ťahovací krútiaci moment	2,9 Nm
Tolerancia ťahovacieho momentu	± 20 %
Hmotnosť výrobku	149 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál páky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná