

# Tlmič nárazov DYEF-G8-S-M10-Y1

číslo dielca: 8159474

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M10
Zdvih	1 mm
Tlmenie	P-tlmenie bez kovového koncového dorazu
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	0,8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	1 mm
Max. uťahovací krútiaci moment	3 Nm
Max. spotreba energie na zdvih	0,25 J
Hmotnosť výrobku	26 g
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ