

Pripojovacia doska VMPA-FB-AP-1-EMG-P5

Číslo dielu: 8161057

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	42 mm
Dĺžka	107.3 mm
Rozmer rastra	41 mm
Max. počet ventilových pozícií	4
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	175 g
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok