

Tlmič nárazov DYSD-Q11-7-5-Y1F-Y14

číslo dielca: 8161522

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	7
Zdvih	5 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	1 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	5 mm
Maximálna nárazová sila	300 N
Max. spotreba energie na zdvih	4 J
Max. spotreba energie za hodinu	12.000 J
Max. zvyšková energia	0,01 J
síla na návrat (spätný pohyb)	12 N
Hmotnosť výrobku	20 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	pozinkovaná oceľ