

# Tlmič nárazov DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Číslo dielu: 8161523

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8
Zdvih	8 mm
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	1 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	8 mm
Max. dorazová sila	500 N
Max. absorpcia energie na zdvih	6 J
Max. absorpcia energie na hodinu	18000 J
Max. zostatková energia	0.02 J
Vratná sila	18 N
Min. sila zasúvania	60 N
Hmotnosť výrobku	40 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ