

Tlmič nárazov DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

číslo dielca: 8161528

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
Zdvih	15 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	1 m/s
Krátky nastavovací čas	0,3 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	15 mm
Maximálna nárazová sila	2.000 N
Max. spotreba energie na zdvih	40 J
Max. spotreba energie za hodinu	64.000 J
Max. zvyšková energia	0,16 J
síla na návrat (spätný pohyb)	46 N
Hmotnosť výrobku	220 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ