


# Axiálna montážna sada EAMM-A-X48-57A

číslo dielca: 8165289

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	614 g
Kód rozhrania, motor in	57A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS