


# Filter MS2-LF-M5-C-P-M-B

číslo dielca: 8183325

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	2
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	3 ml
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Štandardný menovitý prietok	225 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	ISO trieda 7
Teplota skladovania	-5 ... 50 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	45,3 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	vysokolegovaná oceľ
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál membrány	NBR
Materiál nádoby	PC