

Dorazové koncové tlačidlo SDK-3-PK-3

Číslo dielu: 8714

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Normálny menovitý prietok	16 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Konštrukcia	Guľôčkové sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Menovitá šírka	0.6 mm
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...80 °C
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Ovládacia sila	12 N
Hmotnosť výrobku	50 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Pneumatický prípoj 3	nezvedený