

# plastová hadica PU-3/16-SW

číslo dielca: 8817

FESTO

pre CN- a CK-závitové spojky, mimoriadne pružné a odolné voči zlomeniu, polyuretán (nie je prípustné pri výrobe potravín).

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4,65 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	20 mm
Vnútorňý priemer	2,9 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Teplota okolia	-30 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,014 kg/m
Farba	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS