



Nožný ventil s aretáciou FP-3-1/4-B

číslo dielca: 8986

FESTO

s aretáciou

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vakuu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Typ ovládania	manuálny
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	58,5 N
Hmotnosť výrobku	1.760 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok