

Viacvrstvá trubka PM-4

číslo dielca: 9084

FESTO

použitelné spolu so závitovými rýchlospojkami typ QS.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	19 mm
Vnútorňý priemer	3,92 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 30 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:~:]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-29 ... 65 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,024 kg/m
Farba	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Hliníková tvárna zliatina PE