


# Plunžrový ventil VO-3-1/4-B

Číslo dielu: 9157

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak       | Hodnota  |
|-----------------------------|--|
| Funkcia ventilu             | 3/2 otvorený monostabilný  |
| Spôsob ovládania            | mechanicky   |
| Normálny menovitý prietok   | 600 l/min  |
| Pneumatický pracovný prípoj | G1/4   |
| Prevádzkový tlak            | -0.95 bar...10 bar   |
| Konštrukcia                 | Tanier-sedlo   |
| Menovitá šírka              | 7 mm   |
| Spôsob riadenia             | priamo   |
| Ochrana proti výbuchu       | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Zhoda s LABS                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota okolia              | -10 °C...60 °C   |
| Ovládacia sila              | 128 N  |
| Hmotnosť výrobku            | 130 g  |
| Spôsob upevnenia            | s priechodným otvorom  |
| Pneumatický prípoj 1        | G1/4   |
| Pneumatický prípoj 2        | G1/4   |
| Pneumatický prípoj 3        | G1/4   |
| Materiál tesnení            | NBR  |
| Materiál telesa             | Hliníkový tlakový odliatok   |