

Adaptér AD-G1/2-1/2NPT-I

Číslo dielu: 9398

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	14.3 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1	40 Nm
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 2	28 Nm
Menovitý uťahovací moment	47.9 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	51.89 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/2
Pneumatický prípoj 2	Vnútorý závit NPT 1/2
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná