


Škrtiaci tlmič hluku GRU-1/8-B

číslo dielca: 9516

FESTO

Škrtiaci ventil s integrovaným protihlukovým tlmičom pre škrtenie odfukovaného vzduchu na ventiloch určitého konštrukčného vyhotovenia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmiča
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1.000 l/min
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Materiál telesa	Hliník
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	10 g
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál závitového čapu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál regulačnej skrutky	PA