

Dvojitá vsuvka E-G1/8-1/8NPT

Číslo dielu: 9630

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	5.95 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1	6 Nm
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 2	7 Nm
Menovitý uťahovací moment	10.55 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	9.1 g
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	1/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS