

Dvojitá vsuvka E-G3/8-3/8NPT

Číslo dielu: 9632

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	11.5 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 1	25 Nm
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 2	22 Nm
Menovitý ťahovací moment	38.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	25.5 g
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS