


Rýchloodvzdušňovací ventil SE-1/2-B

číslo dielca: 9688

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvodušenie
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	6.480 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	4.560 l/min
Pracovný tlak	0,3 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	15 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 75 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiál tesnení	NBR