

Vtič s prikazom MFL-230AC

Številka dela: 10005

FESTO

s svetlečo diodo (LED)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Masa izdelka	14 g
Električni priključek	Priključna shema oblika B, po EN 175301-803 po industrijskem standardu (11 mm)
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Dopustna nihanja napajanja	-20 % / +15 %
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	PA6 ojačan