



# Prikaz tlaka

## OH-8-GN

Številka dela: 10089

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	-1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek	Vtična spojka PK-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS