



Micro-ventil z dročnikom SO-3-PK-3-B

Številka dela: 10403

FESTO

z natičnim priključkom NW 3, normalno odprt.
Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Normalni imenski pretok	60 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	1,8 mm
Vrsta krmiljenja	neposredno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	6 N
Masa izdelka	7 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Material, ohišje	Med (medenina) POM