


ALI-člen OS-1/4-NPT

Številka dela: 10413

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija ALI
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Normalni imenski pretok	1.170 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	6,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	110 g
Pnevmatični priključek 3	NPT1/8-27
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR