

Vložek sesalnega priseska OASI-10

Številka dela: 1048645

FESTO

je potrebno zamenjati v primeru onesnaženja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak	0 ... 0,95 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	0,1 g
Način pritrditve	vtični
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vložek priseska	PE
Primernost za izmetalni impulz	0 bar
Položaj vgradnje	poljuben