


Zaključni upor

CACR-S-B12G5-220-PB

Številka dela: 1072128

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 5 V
Stopnja umazanije	3
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 80 °C
Masa izdelka	11,6 g
Električni priključek	4-polni M12x1 Vtič, raven
Kodiranje vtiča	B
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	TPE-U(PU)
Material, vtični kontakti	Med (medenina) pozlačen