


Aksialni sklop EAMM-A-R27-57A

Številka dela: 1133403

★ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,6 Nm
Masa izdelka	170 g
Koda vmesnika aktuatorja	R27
Koda vmesnika, motor in	57A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS