

# Blažilnik DYSR-25-40-Y5

Številka dela: 1138648

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib	40 mm
Dušenje	nastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,4 s
Čas vračanja dolg	3 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	40 mm
Maks. udarna sila	4.000 N
Maks. poraba energije na gib	160 J
Maks. poraba energije na uro	220.000 J
Maks. preostala energija	0,8 J
Sila vračanja	12,5 N
Masa izdelka	715 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visoko legirano jeklo, kaljeno