



Blažilnik DYSR-32-60-Y5

Številka dela: 1138649

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Gib	60 mm
Dušenje	nastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,6 s
Čas vračanja dolg	3 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	60 mm
Maks. udarna sila	6.400 N
Maks. poraba energije na gib	384 J
Maks. poraba energije na uro	330.000 J
Maks. preostala energija	2 J
Sila vračanja	18 N
Masa izdelka	1.355 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visoko legirano jeklo, kaljeno