


Posamezna priključna plošča NAU-3/8-2B-ISO

Številka dela: 11416

FESTO

z razporeditvijo lukenj po DIN ISO 5599/1, zunanje mere po VDMA 24345, priključki spodaj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	ISO 5599-1
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	450 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 4	G3/8
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij