


Zavorni valj DYHR-25-40-Y5

Številka dela: 1155694

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib	40 mm
Dušenje	nastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,3 m/s
Podajalna hitrost	0,2 ... 100 mm/s
Čas vračanja kratek	0,8 s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 80 °C
Maks. udarna sila	4.000 N
Maks. poraba energije na gib	160 J
Maks. poraba energije na uro	150.000 J
Min. podajalna sila	400 N
Maks. podajalna sila	4.000 N
Maks. preostala energija	0,8 J
Sila vračanja	12,5 N
Masa izdelka	720 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo cinkan
Material, batnica	kaljen visokolegirano jeklo