



Magnetni ventil

MVH-5-1/8-S-B-VI

Številka dela: 116000

FESTO

z magnetno tuljavo in s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	750 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	5 mm
Dimenzija rastra	27 mm
Princip tesnenja	mehak
Pomožni ročni vklop	da
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	ni reverzibilen
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Čas preklopa izključen	36 ms
Čas preklopa vključen	17 ms
Karakteristika tuljave	24V DC
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Krmilni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 11	G1/8