



# Magnetni ventil

## JMVH-5-1/8-S-B-VI

Številka dela: 116004

FESTO

s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnic.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 bistabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	1.000 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	8 mm
Dimenzija rastra	27 mm
Princip tesnenja	mehak
Pomožni ročni vklop	da
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	povraten
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Čas preklopa obraten	22 ms
Karakteristika tuljave	24V DC
Delovni medij	Vakuum, naoljen filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm Vakuum, nenaoljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Krmilni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 11	G1/8
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS