



Magnetni ventil

JMVH-5-1/4-S-B-VI

Številka dela: 116006

FESTO

s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnic.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 bistabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	1.600 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	10 mm
Dimenzija rastra	33 mm
Princip tesnenja	mehak
Pomožni ročni vklop	da
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	povraten
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Čas preklopa obraten	18 ms
Karakteristika tuljave	24V DC
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen Vakuum
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Krmilni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 11	G1/4
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS