

Okrogli valj

EG-6- -

Številka dela: 11646

FESTO

s povratno vzmetjo



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 25 mm
Premer bata	6 mm
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	17 N
Način pritrditve	s protimatico
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Bron
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina)
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo