


# Manometer PAGL-HP3-63-60-G14

Številka dela: 1166938

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 60 bar
Območje prikaza	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	63
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 6 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	1,6
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	G1/4
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	Jeklo
Material, kontrolno okence	PS
Barva ohišja	srebrna
Masa izdelka	80 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika
Skala	Trojna skala bar (zunanji) MPa (zunanja skala) psi (notranji)