


Magnetni ventil MVH-5-1/8-L-B-VI

Številka dela: 117423

FESTO

z magnetno tuljavo in s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Obratovalni tlak	3 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 11	G1/8
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS