



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M4
Gib	0,9 mm
Dušenje	P-dušenje brez kovinskega fiksnega prislon
Položaj vgradnje	poljubn
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,8 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	0,9 mm
Maks. poraba energije na gib	0,015 J
Masa izdelka	2,1 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo