


Blažilnik
DYEF-M12-Y1
Številka dela: 1179840

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Velikost | M12 |
| Gib | 1,2 mm |
| Dušenje | P-dušenje brez kovinskega fiksnega prislona |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Zaznavanje položaja | Brez |
| Maks. hitrost udarca | 0,8 m/s |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Dolžina dušenja | 1,2 mm |
| Maks. poraba energije na gib | 0,35 J |
| Masa izdelka | 45,5 g |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo |