


## DUO-cev iz umetne mase PU-4-DUO-BS

Številka dela: 11959

FESTO

za vijračne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib,  
poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6,1 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	20 mm
Notranji premer	4 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Dovoljenje	TÜV
Masa izdelka glede na dolžino	0,042 kg/m
Barva	modra/črna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)