

Glušnik AMTE-M-LH-G1

Številka dela: 1205865

FESTO

primeren za zmanjševanje hrupa na odzračitvenih priključkih
pnevmatičnih naprav.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	17.235 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	88 dB(A)
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	115 g
Pnevmatični priključek	G1
Material, dušilni vložek	Bron
Material, navojni čep	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS