


# Glušnik AMTE-M-LH-U10

Številka dela: 1206994

FESTO

primeren za zmanjševanje hrupa na odzračitvenih priključkih  
pnevmatičnih naprav.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                |
|---|---|
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                |
| Enota pakiranja                           | 20                                      |
| Obratovalni tlak MPa                      | 0 ... 1 MPa                             |
| Obratovalni tlak                          | 0 ... 10 bar                            |
| Pretok v atmosfero                        | 260 l/min                               |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 1 - nizka korozijska obremenitev        |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B2-L                          |
| Nivo glasnosti                            | 71 dB(A)                                |
| Temperatura okolice                       | -40 ... 80 °C                           |
| Masa izdelka                              | 1,7 g                                   |
| Pnevmatični priključek                    | 10-32 UNF-2A                            |
| Material, dušilni vložek                  | Bron                                    |
| Material, navojni čep                     | Med (medenina)                          |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                            |