

# Cev iz umetne mase PU-9-SW

Številka dela: 12134

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib,  
poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	11,6 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	76 mm
Notranji premer	9 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,056 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z notranjim premerom 9 mm z matico
Barva	črna
Trdota v Shore	A 91 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)