

Paralelni sklop EAMM-U-86-S48-70A-102

Številka dela: 1217689

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	175 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,25 Nm
Prenosni vrtilni moment	9,5 Nm
Masa izdelka	2.440 g
Koda vmesnika aktuatorja	S48
Koda vmesnika, motor in	70A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS