

Magnetna tuljava MSN1G-24DC-OD

Številka dela: 123060

FESTO

za enosmerno napetost, brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Min. pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	24 V DC: 2,5 W
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	80 g
Električni priključek	3-polni Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803
Način pritrditve	vpet z držalno spojko s priborom
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Jeklo
Material, navitje	Baker