

Magnetna tuljava MSN1W-230AC-OD

Številka dela: 123062

FESTO

za izmenično napetost, brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Min. pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100 %
Faktor moči $\cos \{\phi\}$	0,7
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50 Hz, pritezna moč 7,5 VA, držalna moč 5 VA 230 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5 VA, držalna moč 3,7 VA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Morska klasifikacija	glej certifikat
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	80 g
Električni priključek	3-polni Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803
Način pritrditve	vpet z držalno spojko s priborom
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Jeklo
Material, navitje	Baker