


Priključna plošča VABS-C8-12XB-QX-D

Številka dela: 1236029

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	24 mm
Maks. število ventilskih mest	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,48 ... 0,72 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	1,3 Nm
Masa izdelka	30 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	pripravljen za cartridge
Pnevmatični priključek 1	Pripravljen za Cartridge
Pnevmatični priključek 3	Pripravljen za Cartridge
Pnevmatični priključek 5	Pripravljen za Cartridge
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Ojačan PA