


Sklopka EAMC-65-90-24-25

Številka dela: 123852

FESTO

Za elektromehanski pogon s servomotorjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	24 mm
Premer držala 2	25 mm
Velikost	65
Imenska dolžina	90 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	417 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	92 Nm
Masa izdelka	535 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS