


Prisesek VAS-8-M5-S

Številka dela: 12612

FESTO

Vtični nastavek za cev iz umetne mase NW3, stranska priključitev.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Premer priseska	8 mm
Efektiven premer priseska	5,5 mm
Lega priključka	At the side
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum ob strani okrogel, standarden
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	1,6 N
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	1,6 N
Pritrdilni navoj	M5
Pritrditev priseska	M5
Vakuumski priključek	PK-3
Barva	transparenten
Trdota v Shore	60 +/- 5
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu priseska	TPE-U(PU)