


Glušnik U-1/8-B-NPT

Številka dela: 12638

FESTO

za zmanjševanje hrupa in preprečevanje onesnaženja na odzračitvenih priključkih pnevmatičnih komponent.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Pretok v atmosfero	1.450 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	74 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	8 g
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Material, dušilni vložek	PE
Material, navojni čep	Aluminij
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij