

## Y-vtična vez QSY-B-10-8-10

Številka dela: 130962  
Izdelek, ki se opušča

[zmanjšan.](#)

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo.](#)

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	4,8 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	20 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 10 mm
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 8 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno